

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1/2-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1/2-20
GTIN	4062406043841
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Gäng-Ø	12,7 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	110 mm
Kärnhåls-Ø	11,5 mm
Gängstigning	1,27 mm
Gängdjup	31,75 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	20
Skärmaterial	HSS E
Skafftyrkant □	9 mm
Skaftdiameter D _s	11 mm
Gängtyp	UNF

gänga	1/2-20 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp