

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.5/8-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.5/8-12
GTIN	4062406045050
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	103,19 mm
Antal skär Z	4
Skafftyrkant □	24 mm
Gäng-Ø	41,275 mm
Kärnhåls-Ø	39,3 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	200 mm
Varvper tum	12
Antal spånspår	4
Gängstigning	2,117 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.5/8-12 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp