

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.3/8-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.3/8-12
GTIN	4062406042530
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	32,75 mm
Antal skär Z	4
totallängd L	200 mm
Gängdjup	69,85 mm
Skafftyrkant □	22 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	12
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Gängstigning	2,117 mm
Gäng-Ø	34,925 mm
Antal spånspår	4
Gängtyp	UNF-LH

gänga	1.3/8-12 UNF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp