

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 7/8-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 7/8-27
GTIN	4062406041960
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftfyrkant <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	21,4 mm
Varvper tum	27
Gängstigning	0,94 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
totallängd L	140 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	22,23 mm
Gängdjup	66,69 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	7/8-27 UNS LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp