

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1/2-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1/2-24
GTIN	4062406043834
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Antal spånspår	3
Gängstigning	1,058 mm
Antal skär Z	3
Varvper tum	24
totallängd L	110 mm
Gäng-Ø	12,7 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Kärnhåls-Ø	11,7 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Gängdjup	31,75 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1/2-24 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp