

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 13/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 13/16-20
GTIN	4062406041939
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	20,638 mm
Kärnhåls-Ø	19,6 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Varvper tum	20
Antal spånspår	3
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	140 mm
Gängstigning	1,27 mm
Gängdjup	41,3 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	13/16-20 UNEF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp