

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 2-4,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 2-4,5
GTIN	4062406043193
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	45,03 mm
totallängd L	250 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	5,644 mm
Gängdjup	101,6 mm
Skaftdiameter D _s	40 mm
Gäng-Ø	50,8 mm
Gängtyp	UNC-LH
gänga	2-4,5 UNC LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp