

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1-18****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130040 1-18   |
| GTIN         | 4062406044350 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Gäng-Ø                       | 25,4 mm  |
| Kärnhåls-Ø                   | 24,25 mm |
| Antal skär Z                 | 4        |
| Norm                         | DIN 376  |
| Skärmaterial                 | HSS E    |
| Gängstigning                 | 1,411 mm |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 20 mm    |
| totallängd L                 | 160 mm   |
| Antal spånsår                | 4        |
| Gängdjup                     | 63,5 mm  |
| Skaftfyrkant □               | 16 mm    |
| Varvper tum                  | 18       |
| Gängtyp                      | UNS      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| gänga                 | 1-18 UNS                                     |
| Beläggning            | obelagd                                      |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | ASME B1.1                                    |
| Toleransklass         | 2B +0,10                                     |
| Toleransklass         | 2B +0,20                                     |
| Toleransklass         | 1B   |
| Toleransklass         | 2B +0,05                                     |
| Toleransklass         | 2B   |
| Toleransklass         | 3B   |
| Skärfasform           | C  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål                   |
| Skärriktning          | Höger  |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |