

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.5-44****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 NO.5-44
GTIN	4062406041045
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,577 mm
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	9,54 mm
Varvper tum	44
totallängd L	56 mm
Gäng-Ø	3,18 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
Skaftfyrcant □	2,7 mm
Kärnhåls-Ø	2,7 mm
Antal skär Z	3
Gängtyp	UNF-LH

gänga	5-44 UNF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp