

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.1/4-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.1/4-12
GTIN	4062406044640
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	31,75 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Kärnhåls-Ø	29,5 mm
totallängd L	180 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	79,38 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	20 mm
Antal skär Z	4
Varvper tum	12
Gängstigning	2,117 mm
Antal spånspar	4
Gängtyp	UNF

gänga	1.1/4-12 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp