

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.3/8-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.3/8-8
GTIN	4062406044794
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	22 mm
Kärnhåls-Ø	31,9 mm
Varvper tum	8
Gängdjup	87,31 mm
Antal spånspår	4
totallängd L	200 mm
Skaftdiameter D _s	28 mm
Gängstigning	3,175 mm
Gäng-Ø	34,925 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängtyp	UN

gänga	1.3/8-8 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp