

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.7/8-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.7/8-10
GTIN	4062406045302
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Varvper tum	10
Gängstigning	2,54 mm
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	47,625 mm
Kärnhåls-Ø	45,3 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
totallängd L	250 mm
Gängdjup	119 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	36 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1.7/8-10 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp