

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1/4-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1/4-40
GTIN	4062406041267
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 371
Gäng-Ø	6,35 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	7 mm
Varvper tum	40
Antal spånspår	3
totallängd L	80 mm
Kärnhåls-Ø	5,75 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,635 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Gängdjup	19,05 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1/4-40 UNS LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp