

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1-20
GTIN	4062406044343
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	20
Gängstigning	1,27 mm
Gängdjup	63,5 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Gäng-Ø	25,4 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	16 mm
Antal spånspår	4
totallängd L	160 mm
Kärnhåls-Ø	24,3 mm
Gängtyp	UNEF

gänga	1-20 UNEF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp