

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1/4-56****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1/4-56
GTIN	4062406043483
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	56
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,454 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	5,95 mm
Gäng-Ø	6,35 mm
Gängdjup	15,9 mm
totallängd L	80 mm
Antal spånspår	3
Skaftfyrcant □	5,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	7 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1/4-56 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp