

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 15/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 15/16-16
GTIN	4062406042066
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Antal spånspår	3
Skafftyrkant □	14,5 mm
Gängstigning	1,588 mm
Kärnhåls-Ø	22,3 mm
totallängd L	160 mm
Varvper tum	16
Gäng-Ø	23,812 mm
Gängdjup	47,64 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UN-LH

gänga	15/16-16 UN LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp