

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1/2-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1/2-20
GTIN	4062406041601
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	11,5 mm
Gäng-Ø	12,7 mm
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Varvper tum	20
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	38,1 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	9 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	1,27 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	1/2-20 UNF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp