

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.1/4-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.1/4-16
GTIN	4062406044626
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	31,75 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	30,3 mm
Varvper tum	16
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Antal skär Z	4
Gängstigning	1,588 mm
Skaftfyrkant □	20 mm
Gängdjup	79,38 mm
totallängd L	180 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspar	4
Gängtyp	UN

gänga	1.1/4-16 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp