

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 11/16-16****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 130040 11/16-16 |
| GTIN | 4062406044077 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-----------|
| Gäng-Ø | 17,462 mm |
| Varvper tum | 16 |
| totallängd L | 125 mm |
| Kärnhåls-Ø | 16 mm |
| Gängdjup | 43,7 mm |
| Skaftdiameter D _s | 14 mm |
| Skärmaterial | HSS E |
| Gängstigning | 1,588 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Antal skär Z | 4 |
| Skaftfyrkant □ | 11 mm |
| Antal spånspar | 4 |
| Gängtyp | UN |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 11/16-16 UN |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |