

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.1/8-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.1/8-20
GTIN	4062406044473
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	1,27 mm
Gäng-Ø	28,575 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	27,37 mm
Gängdjup	71,44 mm
Varvper tum	20
Skaftfyrkant □	18 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.1/8-20 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp