

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.8-36****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 NO.8-36
GTIN	4062406041083
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Gängstigning	0,706 mm
totallängd L	63 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	4,17 mm
Varvper tum	36
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
Kärnhåls-Ø	3,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	12,51 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	8-36 UNF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp