

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: NO.10-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 NO.10-32
GTIN	4062406043384
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftfyrkant □	4,9 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	6 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	4,1 mm
Gängstigning	0,794 mm
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	4,826 mm
Gängdjup	12,1 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	70 mm
Varvper tum	32
Gängtyp	UNF

gänga	10-32 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp