

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.5/16-20****Beställningsdata**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Ordernummer  | 130040 1.5/16-20 |
| GTIN         | 4062406044688    |
| Artikelklass | 10N              |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Varvper tum                  | 20        |
| Skärmaterial                 | HSS E     |
| totallängd L                 | 200 mm    |
| Norm                         | DIN 376   |
| Gängstigning                 | 1,27 mm   |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 28 mm     |
| Gäng-Ø                       | 33,338 mm |
| Gängdjup                     | 83,3 mm   |
| Skaftfyrkant □               | 22 mm     |
| Antal skär Z                 | 4         |
| Kärnhåls-Ø                   | 32,15 mm  |
| Antal spånspar               | 4         |
| Gängtyp                      | UN        |

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| gänga                 | 1.5/16-20 UN                                 |
| Beläggning            | obelagd                                      |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | ASME B1.1                                    |
| Toleransklass         | 2B +0,10                                     |
| Toleransklass         | 2B +0,20                                     |
| Toleransklass         | 1B                                           |
| Toleransklass         | 2B +0,05                                     |
| Toleransklass         | 2B                                           |
| Toleransklass         | 3B                                           |
| Skärfasform           | C                                            |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej                                          |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål                   |
| Skärriktning          | Höger                                        |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan                                         |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |