

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, obelagd, Typ: 2-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 2-10
GTIN	4062406045418
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	127 mm
Gängstigning	2,54 mm
Gäng-Ø	50,8 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Varvper tum	10
totallängd L	250 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	48,4 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrcant □	32 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspar	4
Gängtyp	UNS

gänga	2-10 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp