

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1/4-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1/4-20
GTIN	4062406043568
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	15,9 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	80 mm
Varvper tum	20
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	5,11 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Norm	DIN 371
Gängstigning	1,27 mm
Gäng-Ø	6,35 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	7 mm
Gängtyp	UNC

gänga	1/4-20 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp