

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 5/8-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 5/8-24
GTIN	4062406043988
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	39,7 mm
Gäng-Ø	15,875 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	24
Skaftfyrkant □	9 mm
Gängstigning	1,058 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	12 mm
Kärnhåls-Ø	15 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
totallängd L	110 mm
Gängtyp	UNEF

gänga	5/8-24 UNEF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp