

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 9/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 9/16-16
GTIN	4062406043940
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	35,72 mm
Skafftyrkant □	9 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	16
Gängstigning	1,588 mm
Skaftdiameter D _s	11 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	14,288 mm
Kärnhåls-Ø	12,8 mm
totallängd L	110 mm
Gängtyp	UN

gänga	9/16-16 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp