

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 13/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 13/16-20
GTIN	4062406044176
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	1,27 mm
Kärnhåls-Ø	19,6 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
totallängd L	140 mm
Varvper tum	20
Gängdjup	51,6 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Gäng-Ø	20,638 mm
Gängtyp	UNEF

gänga	13/16-20 UNEF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp