

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 7/8-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 7/8-18
GTIN	4062406044237
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	18
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	21 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Gängdjup	55,56 mm
Gäng-Ø	22,225 mm
Antal spånspår	4
Gängstigning	1,411 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	140 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	UNS

gänga	7/8-18 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp