

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, obelagd, Typ: NO.3-48****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 NO.3-48
GTIN	4062406043254
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	2,515 mm
totallängd L	50 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Gängdjup	6,29 mm
Gängstigning	0,529 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Varvper tum	48
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
Gängtyp	UNC

gänga	3-48 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp