

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 3/4-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 3/4-20
GTIN	4062406044114
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	1,27 mm
totallängd L	125 mm
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	18 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Antal spånspår	4
Gängdjup	47,63 mm
Skaftfyrkant □	11 mm
Varvper tum	20
Gäng-Ø	19,05 mm
Gängtyp	UNEF

gänga	3/4-20 UNEF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp