

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 2-4,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 2-4,5
GTIN	4062406045432
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	45,03 mm
Gängdjup	127 mm
Skaftdiameter D _s	40 mm
totallängd L	250 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	50,8 mm
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Gängstigning	5,644 mm
Gängtyp	UNC
gänga	2-4,5 UNC

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp