

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 7/16-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 7/16-27
GTIN	4062406043759
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Varvper tum	27
Gängdjup	27,78 mm
Kärnhåls-Ø	10,2 mm
Antal spånspår	3
Skafftyrkant □	7 mm
Gäng-Ø	11,112 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,941 mm
totallängd L	110 mm
Gängtyp	UNS

gänga	7/16-27 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp