

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 5/16-24****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 130040 5/16-24 |
| GTIN | 4062406043629 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------|
| Skärmaterial | HSS E |
| totallängd L | 90 mm |
| Gäng-Ø | 7,938 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Kärnhåls-Ø | 6,9 mm |
| Gängstigning | 1,058 mm |
| Skaftdiameter D _s | 8 mm |
| Varvper tum | 24 |
| Skaftfyrkant □ | 6,2 mm |
| Antal spånspår | 3 |
| Norm | DIN 371 |
| Gängdjup | 19,85 mm |
| Gängtyp | UNF |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 5/16-24 UNF |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |