

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, obelagd, Typ: 7/16-28****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 7/16-28
GTIN	4062406043742
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	11,112 mm
Varvper tum	28
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	27,78 mm
Gängstigning	0,907 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	10,35 mm
Skaftfyrkant □	7 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	110 mm
Gängtyp	UNEF

gänga	7/16-28 UNEF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp