

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 1.1/4-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 1.1/4-18
GTIN	4062406046859
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	1,411 mm
totallängd L	180 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	18
Antal spånspår	4
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Kärnhåls-Ø	30,55 mm
Gäng-Ø	31,75 mm
Gängdjup	79,38 mm
Skaftfyrkant □	20 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	1.1/4-18 UNEF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp