

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 1.3/16-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 1.3/16-8
GTIN	4062406046828
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
Varvper tum	8
Skaftfyrkant □	18 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	75,4 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
Gängstigning	3,175 mm
totallängd L	180 mm
Antal spånsår	4
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	30,162 mm
Kärnhåls-Ø	27,2 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.3/16-8 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp