

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 1.1/4-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 1.1/4-20
GTIN	4062406046842
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	20
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	30,55 mm
Gäng-Ø	31,75 mm
Antal spånspår	4
Skaftdiameter D _s	25 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Gängdjup	79,38 mm
Antal skär Z	4
Gängstigning	1,27 mm
Skaftfyrkant □	20 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.1/4-20 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp