

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 1.3/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 1.3/4-10
GTIN	4062406047429
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	36 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	42 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Gängdjup	111,1 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	44,45 mm
Varvper tum	10
Gängstigning	2,54 mm
Skaftfyrcant □	29 mm
totallängd L	220 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1.3/4-10 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp