

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 1.7/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 1.7/16-18
GTIN	4062406047061
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	35,3 mm
Varvper tum	18
Gäng-Ø	36,512 mm
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	91,28 mm
Gängstigning	1,411 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
totallängd L	200 mm
Antal skär Z	4
Skaftfyrkant □	22 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	1.7/16-18 UNEF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp