

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 1.5/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 1.5/8-16
GTIN	4062406047276
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,588 mm
Norm	DIN 376
Skafftyrkant □	24 mm
Kärnhåls-Ø	39,8 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
Varvper tum	16
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	41,275 mm
totallängd L	200 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	103,19 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.5/8-16 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp