

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 2-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 2-10
GTIN	4062406047658
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	10
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	2,54 mm
Skaftdiameter D _s	40 mm
totallängd L	250 mm
Gäng-Ø	50,8 mm
Kärnhåls-Ø	48,4 mm
Gängdjup	127 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Skaftfyrkant □	32 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	2-10 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp