

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 3/8-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 3/8-40
GTIN	4062406045890
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	100 mm
Gängstigning	0,635 mm
Varvper tum	40
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	9 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrcant □	8 mm
Gängdjup	23,83 mm
Gäng-Ø	9,525 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	3/8-40 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp