

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 3/4-24****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130041 3/4-24 |
| GTIN | 4062406046347 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------|
| Gängdjup | 47,63 mm |
| Antal skär Z | 4 |
| Varvper tum | 24 |
| Gängstigning | 1,058 mm |
| totallängd L | 125 mm |
| Skافتfyrkant □ | 11 mm |
| Antal spånspår | 4 |
| Norm | DIN 376 |
| Skaftdiameter D _s | 14 mm |
| Kärnhåls-Ø | 18,1 mm |
| Gäng-Ø | 19,05 mm |
| Skärmaterial | HSS E |
| Gängtyp | UNS-LH |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 3/4-24 UNS LH |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |