

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 1.3/8-10****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 130041 1.3/8-10 |
| GTIN | 4062406047023 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-----------|
| Antal skär Z | 4 |
| Gäng-Ø | 34,925 mm |
| Skaftfyrkant □ | 22 mm |
| totallängd L | 200 mm |
| Skärmaterial | HSS E |
| Skaftdiameter D _s | 28 mm |
| Kärnhåls-Ø | 32,6 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gängstigning | 2,54 mm |
| Varvper tum | 10 |
| Gängdjup | 87,31 mm |
| Antal spånspar | 4 |
| Gängtyp | UNS-LH |

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| gänga | 1.3/8-10 UNS LH |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |