

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 1.7/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 1.7/8-16
GTIN	4062406047511
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
Antal spånspår	4
Gängdjup	119 mm
Kärnhåls-Ø	46,1 mm
Gängstigning	1,588 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	16
Gäng-Ø	47,625 mm
Skaftfyrcant □	29 mm
totallängd L	250 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.7/8-16 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp