

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/16-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.1/16-8
GTIN	4062406048938
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	8
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	20 mm
Kärnhåls-Ø	24 mm
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	26,99 mm
totallängd L	160 mm
Gängstigning	3,175 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Gängdjup	67,5 mm
Skaftfyrkant □	16 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.1/16-8 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp