

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 7/16-28****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 7/16-28
GTIN	4062406045982
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Varvper tum	28
Gäng-Ø	11,112 mm
Gängdjup	27,78 mm
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
Kärnhåls-Ø	10,35 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Skaftfyrcant □	7 mm
Gängstigning	0,907 mm
Antal skär Z	3
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	7/16-28 UNEF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp