

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 5/16-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 5/16-32
GTIN	4062406045845
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,794 mm
Antal spånspar	3
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	7,25 mm
totallängd L	90 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Varvper tum	32
Gängdjup	19,85 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Gäng-Ø	7,938 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	5/16-32 UNEF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp