

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: NO.10-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 NO.10-32
GTIN	4062406045623
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	70 mm
Gäng-Ø	4,826 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	6 mm
Varvper tum	32
Kärnhåls-Ø	4,1 mm
Gängdjup	12,1 mm
Gängstigning	0,794 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	10-32 UNF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp